



## Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370810 20
GTIN	4020772073268
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sejhærdet stål, lakeret.

**Anvendelse:**

Den **laveste spænde** opnås ved at vende spændejernets om.

**Materiale:**

Skruernes styrke 8.8.

**Leveringsomfang:**

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

### Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 2020160
Notbredde a	20 mm
Afstand e, spids til notende	135 mm
Spænde	16 - 77 mm
Længde L	200 mm

Højde H	40 mm
Bredde B	60 mm
Type	6315V
Produkttype	Spændejern