

**Gaffelspændejern affaset, DIN 6315 B, Slidsbredde x hel længde: 22X315mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Bredde	62 mm
Til spændeskruer	M20; M22
Slidsbredde	22 mm
Højde	40 mm
Hel længde	315 mm
Type	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produkttype	Spændejern