

**Gaffelspændejern affaset, DIN 6315 B, Slidsbredde x hel længde: 9X80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	371600 9X80
GTIN	4020772070472
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	80 mm
Til spændeskruer	M8
Slidsbredde	9 mm
Bredde	25 mm
Højde	15 mm
Type	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produkttype	Spændejern