



Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370810 22
GTIN	4020772073282
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den **laveste spænde** højde opnås ved at vende spændejernets om.

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Afstand e, spids til notende	135 mm
Notbredde a	22 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 2220160
Spænde højde h	16 - 75 mm
Længde L	200 mm

Højde H	40 mm
Bredde B	60 mm
Type	6315V
Produkttype	Spændejern