

**Gaffelspændejern affaset, DIN 6315 B, Slidsbredde x hel længde: 11X100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	371600 11X100
GTIN	4020772070489
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	20 mm
Bredde	31 mm
Slidsbredde	11 mm
Til spændeskruer	M10
Hel længde	100 mm
Type	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produkttype	Spændejern