

**Gaffelspændejern affaset, DIN 6315 B, Slidsbredde x hel længde: 14X160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Til spændeskruer	M12; M14
Bredde	38 mm
Hel længde	160 mm
Slidsbredde	14 mm
Højde	25 mm
Type	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produkttype	Spændejern