

**Gaffelspændejern affaset, DIN 6315 B, Slidsbredde x hel længde: 26X315mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	371600 26X315
GTIN	4020772070601
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	315 mm
Bredde	66 mm
Højde	40 mm
Til spændeskruer	M24
Slidsbredde	26 mm
Type	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produkttype	Spændejern