



Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 22X315mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 22X315
GTIN	4020772070939
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Slidsbredde	22 mm
Bredde	60 mm
Til spændeskruer	M20; M22
Hel længde	315 mm
Højde	40 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern