



## Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 26X250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	70 mm
Slidsbredde	26 mm
Højde	40 mm
Hel længde	250 mm
Til spændeskruer	M24
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern