

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulisk magnet-målestativ (med fod) med mekanisk finindstilling på foden, Udladning: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

440790 300

GTIN

4260180710014

Artikelklasse

46Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret.** Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Ledarme** kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. **Måleursholder** til måleure med skaft-Ø 8 mm eller prisme.

**Magnetfod** med prismatisk sål. Kraftig permanentmagnet. Drejekontakt til til- og frakobling af magneten. Magnetten virker via fodens flade bagside og prismatiske underside.

Endvidere med **finindstilling med drejeleje** på magnet foden; høj stabilitet også ved højere målekræfter.

#### Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved **løsnet fastgørelse**. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I **fastgjort tilstand** er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

### Teknisk beskrivelse

Magnetfod, bredde	50 mm
Udladning	300 mm
Tilslutningsgevind	M8 udvendigt gevind
Magnetfod, længde	60 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetstyrke	800 N
Retning på tilslutningsgevind	i midten
Produkttype	Målestativ

## Tilbehør

Spændeskruer M3 til måleursholdere	440858
Stativfod Type 1	440868 1
Holder til måleur	440860
Reservestempel Type 4	440830 4
Stjernegreb Type 4	440850 4
Stilleskruer M4x0,35 til måleursholdere	440859