



Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: N1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441190 N1
GTIN	7290005394287
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning. Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. **Vario**-målerholder til skaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8", vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.

Finindstilling på måleursholder.

Specialtilbehør:

Måleursholder nr. 440401.

Teknisk beskrivelse

Søjle-Ø D ₂	14 mm
Tværarms-Ø D ₁	12 mm
Søjlehøjde L ₂	203 mm
Tværarm, længde, L ₁	185 mm
Magnetfod, bredde	50 mm

Tilslutningsgevind	M8 udvendigt gevind
Magnetfod, længde	60 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetstyrke	800 N
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type 0	442120 0
Stativfod Type V	442120 V
Stativfod Type 1	442120 1
Stangklemning til universal-målestativer Til stang-Ø på målestativet 12/14 mm	440351 12/14
Holder til Vario-måleure Type FA1500	440401 FA1500
Stativfod Type 1	442140 1
Stativfod Type 0	442140 0
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0