



Digital universalskydelære DIGI ULISSE I/E, Måleområde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	417700 250
GTIN	2050001670816
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Digital universal-skydelære til forskellige indvendige og udvendige målinger med udskiftelige måleindsatser.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Skydelære, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Udskifteligt måleindsats med kugle-Ø 2,5 mm.

Specialtilbehør:

Til str. 400 – 650 alle reserve- og specialfølere nr. 434900 – 4910 med gevind M2,5, datakabel nr. 498948.

Bemærk:

Yderligere måleindsatser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udvendt måleområde	0 - 210 mm
Måleområde	0 - 250 mm
Indvendigt måleområde	24 - 250 mm
Kugle-Ø, måleindsats	2,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kæbelængde	64 mm

Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Tilbehør til skydelære Type TAST	417701 TAST
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Tilbehør til skydelære Type BUCHSE	417701 BUCHSE

Tilslutningskabel, dupleks Type USB2

498950 USB2