

Mitutoyo**Digitale værksteds- skydelærer med målespidser, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415350 500
GTIN	4946368124827
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og 497100.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 500 mm
Kæbelængde	150 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface

Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357