



## Magnet-målestativ med finindstilling, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441210 2
GTIN	4045197441119
Artikelklasse	42D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Magnetmålestativ med finindstilling. Stabilt stangsystem med tværmarm kan indstilles vilkårligt. Magnetfod med prismatisk sål og drejekontakt. Måleursholder til indspændingsskafter  $\varnothing$  6 mm og  $\varnothing$  8 mm.

Tværmarms- $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 14 mm

Tværmarm, længde, L<sub>1</sub>: 200 mm

Søjle- $\varnothing$  D<sub>2</sub>: 20 mm

Søjlehøjde L<sub>2</sub>: 350 mm

Tilslutningsgevind: M10 x 1,25 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 1300 N

### Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M10 x 1,25 udvendigt gevind
Magnetfod, højde	55 mm
Tværmarms- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	14 mm
Søjlehøjde L <sub>2</sub>	350 mm

Søjle-Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Magnetfod, længde	117 mm
Tværm, længde, L <sub>1</sub>	200 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Magnetstyrke	1300 N
Produkttype	Målestativ

---

## Tilbehør

Stativfod Type 2	442140 2
------------------	----------