

**Mitutoyo****Digital Carbon skydelære, Måleområde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415400 1500
GTIN	4946368125282
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Med drivskyder til konstant målekraft. Ekstremt let. Den nominelle værdi kan indstilles på forhånd („Preset“), omstilling til indvendig og udvendig måling („Offset“).

**Funktion:**

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497085.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	0 - 1500 mm
Vægt	1,46 kg
Kalibrering	A1
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kæbelængde	150 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1

Batteritype	SR44
Beskyttelsesklasse IP	IP 66
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,09 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Sender Type S11E	498966 S11E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965