



Målestativ med finindstilling på magnetfoden, Type: N0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441195 N0
GTIN	7290005397318
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning.

Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. **Vario**-målerholder til skaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8", vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.

Med finindstilling på magnetfoden. Fordel ved justering af μm -vippeindikatorer, da stængerne ikke påvirkes af håndkraft.

Specialtilbehør:

Måleurholder nr. 440401.

Tværarms-Ø D_1 : 8 mm

Tværarm, længde, L_1 : 110 mm

Søjle-Ø D_2 : 10 mm

Søjlehøjde L_2 : 120 mm

Tilslutningsgevind: M5 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 320 N

Teknisk beskrivelse

Søjle-Ø D ₂	10 mm
Søjlehøjde L ₂	120 mm
Magnetfod, længde	40 mm
Magnetfod, højde	35 mm
Magnetstyrke	320 N
Magnetfod, bredde	30 mm
Tværm, længde, L ₁	110 mm
Tværm-Ø D ₁	8 mm
Tilslutningsgevind	M5 udvendigt gevind
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Holder til Vario-måleure Type FA1210	440401 FA1210
Stangklemning til universal-målestativer Til stang-Ø på målestativet 10/8 mm	440351 10/8
Stativfod Type S	442140 S
Stativfod Type S	442120 S
Stativfod med finindstilling Type S	442125 S