



Målestativ med finindstilling på magnetfoden, Type: N1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441195 N1
GTIN	7290005398902
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning.

Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. **Vario**-målerholder til skaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8", vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.

Med finindstilling på magnetfoden. Fordel ved justering af μ m-vippeindikatorer, da stængerne ikke påvirkes af håndkraft.

Specialtilbehør:

Måleursholder nr. 440401.

Tværarms-Ø D₁: 12 mm

Tværarm, længde, L₁: 185 mm

Søjle-Ø D₂: 14 mm

Søjlehøjde L₂: 203 mm

Tilslutningsgevind: M8 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 800 N

Teknisk beskrivelse

Tværarm, længde, L ₁	185 mm
Tilslutningsgevind	M8 udvendigt gevind
Magnetfod, bredde	50 mm
Søjle-Ø D ₂	14 mm
Tværarms-Ø D ₁	12 mm
Magnetstyrke	800 N
Søjlehøjde L ₂	203 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetfod, længde	60 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type V	442120 V
Holder til Vario-måleure Type FA1410	440401 FA1410
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0
Stativfod Type 1	442140 1
Stativfod Type 0	442140 0
Stativfod Type 0	442120 0
Stangklemning til universal-målestativer Til stang-Ø på målestativet 12/14 mm	440351 12/14
Stativfod Type 1	442120 1