



## Magnetmålestativ med finindstilling på magnetfoden, Type: 120SF



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Artikelklasse	46G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Standard-måleursholder til spændeskaftØ 8 mm og holdeprisme, magnetfod med finjustering.

#### Infotekst:

#### Finindstilling på magnetfod

### Teknisk beskrivelse

Magnetfod, bredde	30 mm
Længde, ledarm L <sub>1</sub>	56 mm
Magnetfod, højde	35 mm
Magnetfod, længde	40 mm
Udladning	178 mm
Magnetstyrke	320 N

Længde, ledarm L <sub>2</sub>	51 mm
Maks. belastning	2,7 kg
Tilslutningsgevind nederst	M5
Produkttype	Målestativ

## Tilbehør

Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
3D-ledarm Type 120	442114 120
Holder til Vario-måleure Type FA1100	440401 FA1100
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Stativfod med finindstilling Type S	442125 S
Stativfod Type S	442140 S
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
3D-ledarm Type 120	442110 120
Stativfod Type S	442120 S
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type K1	442100 K1