

**Dybdeskydelære, Måleområde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418000 100
GTIN	4045197326997
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleskinne og nonius med rent graveret skala. Finslebne måleflader. Matforkromet nonius. Den forreste måleskinne er forsynet med en hærdet, fin målestift (1,0 mm Ø, 8 mm lang).

Måleskinnen kan vendes.**Leveringsomfang:**

Fra str. 500 i boks.

Teknisk beskrivelse

Noniuslængde	39 mm
Måleområde	0 - 100 mm
Måleansats a	1 mm
Brolængde	50 mm
Tværsnit, måleskinne	8×3 mm
Måleansats b	8 mm
Deling	1/20 mm
Emballage	Etui
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Måleværktøj	analog

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Kalibrering	A1
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200