



## Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 uden målespidser, Måleområde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415358 300
GTIN	7630041106350
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Stort digitaldisplay 11 mm, „soft touch“-hus, automatisk slukning (2 timer), TLC-TWIN-interface til dataoverførsel. Driftstid ca. 12.000 timer.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Kæbelængde	80 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

## Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032