



Målestativ med finindstilling på magnetfoden, Type: N2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441195 N2
GTIN	7290005398797
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning.

Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. **Vario**-målerholder til skaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8", vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.

Med finindstilling på magnetfoden. Fordel ved justering af μm -vippeindikatorer, da stængerne ikke påvirkes af håndkraft.

Specialtilbehør:

Måleursholder nr. 440401.

Tværarms-Ø D_1 : 16 mm

Tværarm, længde, L_1 : 225 mm

Søjle-Ø D_2 : 16 mm

Søjlehøjde L_2 : 260 mm

Tilslutningsgevind: M8 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 1000 N

Teknisk beskrivelse

Magnetfod, længde	75 mm
Søjlehøjde L ₂	260 mm
Tværarms-Ø D ₁	16 mm
Magnetstyrke	1000 N
Tværarm, længde, L ₁	225 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Søjle-Ø D ₂	16 mm
Tilslutningsgevind	M8 udvendigt gevind
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type 0	442120 0
Holder til Vario-måleure Type FA1410	440401 FA1410
Stangklemning til universal-målestativer Til stang-Ø på målestativet 16/16 mm	440351 16/16
Stativfod Type 0	442140 0
Stativfod Type 1	442140 1
Stativfod Type 1	442120 1
Stativfod Type V	442120 V
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0