



Magnetmålestativ med finindstilling på magnetfoden, Type: 240



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441170 240
GTIN	7290005397431
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Standard-måleursholder til spændeskaftØ 8 mm og holdeprisme, magnetfod med finjustering.

Infotekst:

Finindstilling på magnetfod

Teknisk beskrivelse

Magnetfod, bredde	50 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetfod, længde	60 mm
Længde, ledarm L ₁	110 mm
Længde, ledarm L ₂	101 mm
Magnetstyrke	800 N

Udladning	282 mm
Maks. belastning	4 kg
Tilslutningsgevind nederst	M8
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0
Holder til målestativ Type H	442100 H
Stativfod Type 1	442120 1
Stativfod Type K3	442120 K3
Stativfod Type 1	442140 1
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
3D-ledarm Type 240	442110 240
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Stativfod Type 0	442140 0
3D-ledarm Type 240	442114 240
Stativfod Type 0	442120 0
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Stativfod Type 1	440868 1
Holder til Vario-måleure Type FA1100	440401 FA1100
Stativfod Type V	442120 V