



## Digital universalskydelære DIGI ULISSE I/E, Måleområde: 650mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	417700 650
GTIN	2050001670847
Artikelklasse	46P

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Digital universal-skydelære til forskellige indvendige og udvendige målinger med udskiftelige måleindsatser. Dataudgang RS232C.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Skydelære, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Udskiftelige måleindsatser med kugle-Ø 3 mm og klembøsning med indvendigt gevind M 2,5.

**Specialtilbehør:**

Til str. 400 – 650 alle reserve- og specialfølere nr. 434900 – 4910 med gevind M2,5, datakabel nr. 498948.

**Bemærk:**

Yderligere måleindsatser på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Udvendt måleområde	0 - 570 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kugle-Ø, måleindsats	3 mm
Måleområde	0 - 650 mm
Kæbelængde	103 mm

Indvendigt måleområde	42 - 650 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000

## Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Tilbehør til skydelære Type TAST	417701 TAST

Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 13	434900 13
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 28	434900 28
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilbehør til skydelære Type BUCHSE	417701 BUCHSE
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 10	434900 10

Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 17	434900 17