

Mitutoyo**Digital skydelære IP67 med målespidser, Måleområde: 200 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415354 200
GTIN	4946368727103
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Kalibrering: A1

Aflæsning: 0,01 mm

Fejlgrænse: 0,04 mm

Kæbelængde: 60 mm

Indvendig måleansats-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	60 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 200 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Aflæsning	0,01 mm

Fejlgrænse	0,04 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011030 200
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkkS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011050 200

Tilbehør

Tilslutningskabel med datatast Type D1	497085 D1
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497085 D2
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497085 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357