



Magnetmålestativ med finindstilling på magnetfoden, Type: 290



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441170 290
GTIN	7290005397363
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Standard-måleursholder til spændeskaftØ 8 mm og holdeprisme, magnetfod med finjustering.

Infotekst:

Finindstilling på magnetfod

Teknisk beskrivelse

Magnetstyrke	800 N
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Længde, ledarm L ₁	133 mm
Længde, ledarm L ₂	113 mm
Maks. belastning	8 kg

Udladning	317 mm
Magnetfod, længde	60 mm
Tilslutningsgevind nederst	M8
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

3D-ledarm Type 290	442114 290
3D-ledarm Type 290	442110 290
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Stativfod Type K3	442120 K3
Holder til målestativ Type H	442100 H
Stativfod Type 0	442140 0
Stativfod Type 1	442120 1
Stativfod Type 0	442120 0
Stativfod Type V	442120 V
Stativfod Type 1	442140 1
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Stativfod Type 1	440868 1
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til Vario-måleure Type FA1100	440401 FA1100