



## Savklingeholder, Til savklinge-Ø d1: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	345510 20
GTIN	4045197698735
Artikelklasse	32X

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig Ø slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B.

Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. **Holder via spændepatron til fræser med borings-Ø (d<sub>3</sub>) 20 eller 25 mm.**

#### Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000 – 179820 med Ø (d<sub>1</sub>) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

#### Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskruer og mellemring.

### Teknisk beskrivelse

Ø d <sub>2</sub>	5 mm
Ø d <sub>4</sub>	10 mm
Til savklinge-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Længde L	90 mm
A	40 mm
Ø d <sub>3</sub>	20 mm
Produkttype	Savklingeholder

### Tilbehør

Reserveskrue til savklingeholder Til savklinge-Ø d1 20 mm	345566 20
Reserveskive til savklingeholder Til savklinge-Ø d1 20 mm	345561 20