



## Magnet-målestativ med finindstilling, Type: 0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441210 0
GTIN	4045197367396
Artikelklasse	42D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Magnetmålestativ med finindstilling. Stabilt stangsystem med tværmarm kan indstilles vilkårligt. Magnetfod med prismatisk sål og drejekontakt. Måleursholder til indspændingsskafter  $\varnothing$  6 mm og  $\varnothing$  8 mm.

Tværmarms- $\varnothing$   $D_1$ : 10 mm

Tværmarm, længde,  $L_1$ : 150 mm

Søjle- $\varnothing$   $D_2$ : 12 mm

Søjlehøjde  $L_2$ : 175 mm

Tilslutningsgevind: M8 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 800 N

### Teknisk beskrivelse

Søjlehøjde $L_2$	175 mm
Tværmarm, længde, $L_1$	150 mm
Tværmarms- $\varnothing$ $D_1$	10 mm
Søjle- $\varnothing$ $D_2$	12 mm

Magnetfod, bredde	50 mm
Magnetfod, længde	60 mm
Magnetstyrke	800 N
Magnetfod, højde	55 mm
Tilslutningsgevind	M8 udvendigt gevind
Produkttype	Målestativ

---

## Tilbehør

Stativfod Type 0	442140 0
------------------	----------