



Digitale værksteds- skydelærer, Måleområde: 500 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415528 500 |
| GTIN | 4045197492500 |
| Artikelklasse | 42A |

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt digitalt display. Optimale førings- og glideegenskaber via **dobbelt prismeføring**. Målekæber i rustfri stål, finslebne. Venstre målekæbe kan forskydes.

Leveringsomfang:

Inklusive fabrikkens testprotokol. Op til str. 1000 inklusive kunststofetui, fra str. 1500 stabil transportemballage.

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. LR44.

Emballage: Stabil boks

Kalibrering: A1

Aflæsning: 0,01 mm

Fejlgrænse: 0,05 mm

Kæbelængde: 90 mm

Indvendig måleansats-Ø: 10 mm

Vægt: 0,6 kg

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|------------|
| Kæbelængde | 90 mm |
| Måleområde | 0 - 500 mm |
| Kalibrering | A1 |
| Indvendig måleansats-Ø | 10 mm |
| Vægt | 0,6 kg |
| Aflæsning | 0,01 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Fejlgrænse | 0,05 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 LR44 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | Fabriksstandard |
| Måleværktøj | digital |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |

Services

| | |
|---|------------|
| Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 011030 500 |
| Mærkning laserindgraveret Type | 018940 |
| DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 011050 500 |
| Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 021000 500 |
| DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 021010 500 |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44 | 081560 LR44 |
|--|-------------|