

Mahr**Digitalt universal-skydelæresæt IP 67, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415551 200 |
| GTIN | 4059192003135 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital universal-skydelære til forskellige målinger udvendigt og indvendigt (indstik, noter, gevind osv.). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Skydelære, dybdemålsbro nr. 415556, indstillingslære nr. 415557, målekraftanordning nr. 415558, 6 par måleindsatser til målinger udvendigt og indvendigt, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Bemærk:

Yderligere måleindsatser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|------------|
| Måleområde | 0 - 200 mm |
|------------|------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Kæbelængde | 48 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Fejlgrænse | 0,03 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Dybdemål | kantet 3,7×1,3 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | RS232C-interface. |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | USB-interface |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | A1 |
| Kalibrering | C8 |
| Produkttype | Universalskydelærer |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021000 200 |
| KalibreringMålebro Type B | 023360 B |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2 | 498940 D2 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Dybdemålsbro75×7 mm Type 75X7 | 415556 75X7 |
| Målekraftanordning Type M | 415558 M |
| Sender Type S4E | 498966 S4E |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2 | 498940 R2 |
| Søgerblad til indvendig måling50 mm Type 50 | 415557 50 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2 | 498940 USB2 |
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |