



Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 med målespidser, Måleområde: 800mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415357 800
GTIN	7630041106466
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, „soft touch“-hus, automatisk slukning (2 timer), TLC-TWIN-interface til dataoverførsel. Driftstid ca. 12.000 timer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Teknisk beskrivelse

Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Måleområde	0 - 800 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A1
Kæbelængde	150 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000

Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032