




Digital skydelære med målespidser, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415611 300
GTIN	4045197301444
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Direkte aflæsning via letlæseligt, stort digitaldisplay. **Med robust metalhus.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. LR44.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 300 mm
Kæbelængde	90 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR44
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Skrue til dybdeholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44	081560 LR44