

**Kraftig skruebuk, Maks. understøtningshøjde: 1250mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 374400 1250 |
| GTIN | 4020772072667 |
| Artikelklasse | 35A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spindel i sejhærdet stål; basis i lakeret sejhærdet stål.
- Spindel med trapezgevind.

Bemærk:

Med centrerrul \varnothing 12 mm til forsætter nr. 375000 – 375030.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Maks. understøtningshøjde | 1250 mm |
| Afstand mellem slidsmidter | 150 mm |
| Hoved-SW | 65 mm |
| Mindste anlægshøjde | 710 mm |
| Slidsbredde | 26 mm |
| Bærekraft | 40 kN |
| Fodlængde | 220 mm |

| | |
|-------------|----------|
| Fodbredde | 190 mm |
| Type | 6435S |
| Produkttype | Skruebuk |