



Båndfil BF10-280E Startset, Type: 72280551



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv båndfil med **omfattende startset**. Dækker alle vigtige opgaver inden for bearbejdning af hjørner, kanter, rør og profiler.

- **Optimal slibeydelse på et minimum af plads.**
- **Optimale omdrejningstal til slibe-, filt- og poleringsbånd som følge af indstilleligt omdrejningstalområde.**
- **Maks. neddykning 165 mm.**
- **Båndbredder fra 3 til 20 mm.**
- **Sikker båndføring også ved de smalleste bånd.**

Leveringsomfang:

1 båndfil BF 10-280 E i kunststofkuffert, 3 slibearme, 10 slibe- og 5 filt- og poleringsbånd af hhv. 3, 6 og 20 mm (korn 120) og 5 filt- og poleringsbånd 6 mm (korn, mellem).

Bemærk:

Kontakthjul af metal Kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	800 W
Vægt	2,1 kg
Producentbetegnelse	BF 10-280E

Båndlængde	520 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Emballage	Kuffert
Omdrejningstalområde	10000 - 28000 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Båndbredde	3 mm
Båndbredde	6 mm
Båndbredde	20 mm
Produkttype	Båndslibere