



## Stativfod med finindstilling, Type: S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442125 S
GTIN	7290005399848
Artikelklasse	46G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejehjelm.

#### Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

### Teknisk beskrivelse

Magnetstyrke	320 N
Bredde	30 mm
Længde	40 mm
Tilslutningsgevind	M5
Udførelse	solenoid
Højde	35 mm
Retning på tilslutningsgevind	i midten

Produkttype

Magnetfod

**Tilbehør**

3D-ledarm Type 120	442114 120
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
3D-ledarm Type 120	442110 120
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Kontakt til magnetfod Type S	440762 S