

**Retteskruebuk, Maks. understøtningshøjde: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	374480 75
GTIN	4020772086503
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Fintfølende opretning ved hjælp af fingevind M 30×1,5. Den fastsiddende glideindsats forhindrer, at emnet drejer med og forskydes under opretningen.
- De medfølgende cylinderstifter Ø 12×50 mm og Ø 12×80 mm kan sættes i centrerrullet, hvorved højden bliver hhv. 30 og 60 mm større.
- Når centrerrulpladen nr. 375030 sættes under retteskruebukken, er det i kombination med andre skruebukke muligt at nå en anlægshøjde på op til ca. 1370 mm.

**Bemærk:**

Flad emnestøtte med centrerrul Ø 12 mm til forsatser nr. 375000 – 375030.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. understøtningshøjde	75 mm
Hoved-SW	46 mm
Bærekraft	30 kN
Mindste anlægshøjde	55 mm

Underdel-Ø	50 mm
Type	6415
Produkttype	Skruebuk