



## Stativfod med finindstilling, Type: 0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442125 0
GTIN	7290005399909
Artikelklasse	46G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejehjeb.

#### Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

### Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
Tilslutningsgevind	M8
Udførelse	solenoid
Højde	55 mm
Retning på tilslutningsgevind	i midten
Magnetstyrke	800 N
Bredde	50 mm

Produkttype

Magnetfod

**Tilbehør**

3D-ledarm Type 290	442110 290
3D-ledarm Type 290	442114 290
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
3D-ledarm Type 240	442114 240
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
3D-ledarm Type 240	442110 240
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Kontakt til magnetfod Type M	440762 M