


**Stabil spændebakke, Kæbebredde: 90mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375130 90
GTIN	4020772073237
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabil, høj udførelse med stærk nedholde- og spændekraft. Takket være den skrå spændebakkeføring spændes emnet fast nedad mod maskinbordet. De udskiftelige spændebakker kan vendes om; den glatte side kan anvendes til bearbejdede emner, den riflede side til rå emner.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af høje emner med stor spændekraft.

Materiale:

Basisenhed af tempergods, spændebakker insatshærdede.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde	90 mm
Spændeslag	15 mm
Hel længde	265 mm
Mellemhøjde h_1	56 mm
Slidsbredde	38 mm
Maksimumhøjde	145 mm
Nøglestørrelse	17 mm

Til notbredde a	42 mm
Til notbredde a	36 mm
Til notbredde a	32 mm
Minimumhøjde	120 mm
Type	6497
Produkttype	Nedholderspænder