



## Rettekile „Herkules“, Maks. understøtningshøjde: 63mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	374900 63
GTIN	4020772072773
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget stabil konstruktion; sfærisk støbegods og sejhærdet stål. **De slebne kileflader muliggør en fintfølelse og ensartet højdeindstilling** med en nøjagtighed på mere end 1/10 mm. Højden kan indstilles med den riflede skrue eller med en unbrakonøgle. Dobbeltvirkningen resulterer i en lang vandring og en præcis vertikal bevægelse uden sideværts forskydning.

#### Anvendelse:

**Især til arbejde efter opstregning på tunge støbejerns- eller smedejernsemner** på store værktøjsmaskiner.

#### Leveringsomfang:

**Inkl. udskiftelig kugleforsats nr. 375000.**

#### Bemærk:

Flad emnestøtte med centrerrul  $\varnothing$  12 mm til forsatser nr. 375000 – 375030.

### Teknisk beskrivelse

Højdeindstilling pr. spindelomdrejning	0,86 mm
Grundareal, længde	63 mm
Grundareal, bredde	63 mm

Bærekraft	40 kN
Maks. understøtningshøjde	63 mm
Mindste anlægshøjde	50 mm
Type	6460
Produkttype	Kile