



## Fladspænder, Notbredde a: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375115 14
GTIN	4020772374150
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

#### Anvendelse:

**Til sideværts opspænding af meget flade emner**, for at kunne bearbejde overplader helt uden fejlkontur. Kan bruges både vandret og lodret.

#### Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

### Teknisk beskrivelse

Gevind g	M12
Minimumhøjde $h_1$	16 mm
Maksimumhøjde $h_2$	25 mm
Spændekraft $F_2$ lodret	7,5 kN
Notbredde a	14 mm
Mellemhøjde $H_1$	16 mm
Spændekraft $F_1$ vandret	15 kN
Længde L	110 mm
Bredde B	44 mm

Type	6496
Produkttype	Nedholderspænder