

Garant**WN.G 060408, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	TIM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Primær anvendelse	S

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning