

Garant**WN.G 080404, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080404 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Spånbryder	TIM
Type	HB7415
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Primær anvendelse	S

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning