


Garant**CC.T 120404, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mmTilspænding f : 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Tilspænding f	0,1 mm/o
Spånbryder	TIS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7415
Primær anvendelse	S
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning