

**Garant****CC.T 060202, Type: HB7120-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning