

Garant**CC.T 120408, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Spånryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning