

Garant**DC.T 11T304, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning