

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning