



Fladspænder, Notbredde a: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375115 16
GTIN	4020772374167
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af meget flade emner, for at kunne bearbejde overplader helt uden fejlkontur. Kan bruges både vandret og lodret.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

Teknisk beskrivelse

Maksimumhøjde h_2	25 mm
Minimumhøjde h_1	16 mm
Spændekraft F_1 vandret	15 kN
Gevind g	M12
Mellemhøjde H_1	16 mm
Spændekraft F_2 lodret	7,5 kN
Notbredde a	16 mm
Længde L	110 mm
Bredde B	44 mm

Type	6496
Produkttype	Nedholderspænder