



Stativfod, Type: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442120 0
GTIN	7290005393020
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejeregreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Teknisk beskrivelse

Retning på tilslutningsgevind	i midten
Bredde	50 mm
Magnetstyrke	800 N
Tilslutningsgevind	M8
Længde	60 mm
Udførelse	solenoid
Højde	55 mm
Produkttype	Magnetfod

Tilbehør

Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
3D-ledarm Type 290	442110 290
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
3D-ledarm Type 240	442110 240
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Holder til målestativ Type H	442100 H
3D-ledarm Type 240	442114 240
3D-ledarm Type 290	442114 290
Kontakt til magnetfod Type M	440762 M