



Fladspænder, Notbredde a: 18mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 375115 18 |
| GTIN | 4020772374174 |
| Artikelklasse | 35A |

Beskrivelse

Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af meget flade emner, for at kunne bearbejde overflader helt uden fejlkontur. Kan bruges både vandret og lodret.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|---------|
| Gevind g | M16 |
| Spændekraft F_2 lodret | 12,5 kN |
| Spændekraft F_1 vandret | 25 kN |
| Minimumhøjde h_1 | 19 mm |
| Maksimumhøjde h_2 | 30 mm |
| Mellemhøjde H_1 | 19 mm |
| Notbredde a | 18 mm |
| Længde L | 130 mm |
| Bredde B | 56 mm |

| | |
|-------------|------------------|
| Type | 6496 |
| Produkttype | Nedholderspænder |