

**PLANOLITH****Universal-finmålebord Granit, Bord, længde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	442534 150
GTIN	2050002047037
Artikelklasse	46H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måleflade diamantfinslebet. Ekstremt stabil og massiv opbygning. Granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed.

Finmålebord med universalmålestativ. 3-punkts-klemning af hensyn til høj stivhed.

**Måleurstholder med finindstilling** til skaft-Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 tomme og vippeindikatorer med svalehaleføring.

**Planhed  $\leq 2 \mu\text{m}$ .**

**Teknisk beskrivelse**

Målefladens bredde	100 mm
Udladning	120 mm
Søjle-Ø	16 mm
Vægt	2,8 kg
Målefladens længde	100 mm
Bord, længde	150 mm

Bordets bredde	100 mm
Tværarm-Ø	14 mm
Tilslutningsgevind	M10
Maksimal målehøjde	210 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

### Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------